


Ieejas modulis CECX-D-16E

Daļas numurs: 552096

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
Materiālu piezīme	Satur LABS substances Atbilst RoHS
Jaudas patēriņš pie sistēmas kopnes	0,4 W
Apkārtējās vides temperatūra	5 ... 55 °C
Uzglabāšanas temperatūra	-40 ... 70 °C
Relatīvais gaisa mitrums	10 - 95 %
Aizsardzības klase	IP20
Drošības klase	III
Produkta svars	130 g
Tests uz vibrāciju intensitāti	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
Tests uz triecienu intensitāti	EN 60068-2-27 EA 15g, 11ms (pussinus)
Elektriskā savienojuma tehnoloģija, I/O	Ligzdu josla, platums 5.08 mm
Digitālās ieejas, skaits	16
Digitālās ieejas, komutējošā loģika	Pozitīvā loģika (PNP)
Digitālās ieejas, ātri skaitošās ieejas	2, pārtrauces spējīgs, reakcijas laiks min 100 μs
Digitālās ieejas, ieejas signāla aizture	20 ms, 200 ms, regulējams Papildus 0.2 ms ieeju pārtraucei
Digitālās ieejas, ieejas spriegums/strāva	24 VDC
Digitālās ieejas, nominālā vērtība priekš TRUE	≥ 15 VDC
Digitālās ieejas, nominālā vērtība priekš FALSE	≤ 5 VDC
Digitālās ieejas, elektriskā izolācija	Jā, caur optoizolatoru
Digitālās ieejas, status displejs	LED