


Enkoderu saskarne CECX-C-2G2

Daļas numurs: 552117

FESTO

Priekš CECX.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
Autorizācija	c UL us - Listed (OL)
Materiālu piezīme	Satur LABS substances Atbilst RoHS
Darbības spriegums	19,2 - 30 VDC
Enerģijas patēriņš 5 V	0,6 W
Apkārtējās vides temperatūra	5 ... 55 °C
Uzglabāšanas temperatūra	-40 ... 70 °C
Relatīvais gaisa mitrums	10 - 95 %
Aizsardzības klase	IP20
Drošības klase	III
Produkta svars	135 g
Tests uz vibrāciju intensitāti	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
Tests uz triecienu intensitāti	EN 60068-2-27 EA 15g, 11ms (pussinus)
Elektriskā savienojuma tehnoloģija, I/O	Ligzdu josla, platums 5.08 mm
Digitālās ieejas, ātri skaitošās ieejas	2, (saslēdzošs) reaģēšanas laiks 20 μs, NPN/PNP
Digitālās ieejas, elektriskā izolācija	Nē
Enkoderu ieejas, skaits	2
Enkoderu ieejas, izšķirtspēja	Pārvietojuma mērīšana: 24 bitu Ātruma mērītājs: 32 bitu
Enkoderu ieejas, signāla diapazons	5 V diferenciālais (RS422) 24 V single ended
Enkoderu ieejas, max. ieejas frekvence	250 kHz
Enkoderu ieejas, ģenerators barošanas spriegums	24 VDC 5,05 VDC ± 4% (100 mA / kanāls)
Enkoderu ieejas, savienojuma tehnoloģija	Ligzda Sub-D 9-kontaktu
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju