


# Pārnesumkārbā EMGA-40-P-G3-SAS-40

Daļas numurs: 552186

FESTO

Piemērots servomotoriem.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Pārnesumkārbas atloka izmērs	40 mm
Motora atloka izmērs	40 mm
Torsionālais brīvgājiens	0,25 deg
Pārvads	Planetārā pārvada elements
Pārnesumkārbas attiecība	3:1
Max ieejas ātrums	18.000 1/min
Pārvada elementa darba temperatūra	-25 ... 90 °C
Aizsardzības klase	IP54
Nepārtraukts izejas moments	11 Nm
Pārvada elementa masas inerces moments	0,031 kgcm <sup>2</sup>
Maks. izejas griezes moments	17,6 Nm
Max. efektivitāte	98 %
Griezes noturība	1 Nm/arcmin
Produkta svars	350 g
Pārnesumkārbas pievienojums, izejas vārpsta	40G
Pārnesumkārbas pievienojums, ieejas vārpsta	40A
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS