

# Apaļais cilindrs DGS-25- -S6



Daļas numurs: 552392  
Produkts tiks atcelts

FESTO

[Varianti bez gala pozīciju amortizēšanas](#)

Šis produkts ir pieejams tikai Brazīlijas Festo.

Tiks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2016. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Parauga attēlojums

## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Gājiens	1 ... 500 mm
Virzuļa diametrs	25 mm
Amortizēšana	Nav amortizācijas
Konstrukcijas struktūra	Virzulis Virzuļa kāts
Pozīcijas detektēšana	Nē
Varianti	Karstumizturīgie blīvējumi, maks. 120 °C
Darbošanās spiediens	1 ... 12 bar
Darbības režīms	divpusējās darbības
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 120 °C
Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, ievilkšanās gājiens	247 N
Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, izbīdīšanās gājiens	247 N
Pneimatiskais savienojums	G1/8
Pārsega materiālu informācija	Tērauds galvanizēts
Blīvējumu materiālu informācija	FPM
Virzuļa kāta materiālu informācija	Termiski apstrādāts tērauds
Cilindra čaulas materiālu informācija	Stiprs tērauda sakausējums