



# Spiediena regulators LR-1/8-F

Daļas numurs: 552420

FESTO

Bez spiediena manometra, priekš paneļa montāžas, darba spiediens līdz pat 12 bāriem.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Pievada aizslēgs	Pagriežams kloķis ar aizslēgu
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Konstrukcijas struktūra	Membrānas regulators ar caurejošu saspiestā gaisa piegādi
Kontrollera funkcija	Izejas spiediena konstante ar sākuma spiediena kompensāciju ar sekundāro izplūdi
Spiediena manometrs	Sagatavots priekš G1/8
Spiediena kontroles diapazons	0,5 ... 12 bar
Ieplūdes spiediens 1	1 ... 20 bar
Max. spiediena histerēze	0,2 bar
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	420 l/min
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:::-]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-10 ... 80 °C
Vidējā temperatūra	-10 ... 80 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 80 °C
Produkta svars	120 g
Montāžas tips	Priekšējā paneļa instalācija ar piederumiem
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G1/8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	G1/8
Blīvējumu materiāls	NBR
Korpora materiāls	Vara sakausējums