

# Stiklšķiedras optiskais kabelis SOOC-DS-Q-2-R25


Daļas numurs: 552811

Produkts tiks atcelts

FESTO

Piemēroti SOE4 optiskās šķiedras elementiem.

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2022. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



## Datu lapa

| Pazīme                                    | Lielums                     |
|---|-----------------------------|
| Materiālu piezīme                         | Atbilst RoHS                |
| Mērīšanas metode                          | Fix-focus                   |
| Minimālais objekta diametrs               | 0,1 mm                      |
| Optiskās šķiedras vads - speciālā īpašība | Fix-focus                   |
| Darba diapazons                           | 2 ... 10 mm                 |
| Apkārtējās vides temperatūra              | -55 ... 70 °C               |
| Izmērs, galva                             | Taisnstūris<br>13x19,6x5 mm |
| Optiskās šķiedras vada garums             | 2 m                         |
| Min. liekšanās rādiuss                    | 25 mm                       |
| Ārējais diametrs                          | 2,2 mm                      |
| Korpusa materiāls                         | ABS                         |
| Optiskās šķiedras materiāls               | PE                          |
| Aizsardzības klase                        | IP66                        |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC     | 1 - Zema korozijas ietekme  |
| PWIS conformity                           | VDMA24364 zone III          |