

# Stiklšķiedras optiskais kabelis SOOC-TB-M4-1-R25-S4

Daļas numurs: 552815

FESTO

Piemēroti SOE4 optiskās šķiedras elementiem.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Materiālu piezīme	Satur LABS substances
Mērīšanas metode	Staru devējs
Minimālais objekta diametrs	0,35 mm
Optiskās šķiedras vads - speciālā īpašība	Standarta
Darba diapazons	400 mm
Apkārtējās vides temperatūra	-55 ... 70 °C
Izmērs, galva	M4
Optiskās šķiedras vada garums	1 m
Uzmavas garums	40 mm
Min. liekšanās rādiuss	25 mm
Max. pievilšanas moments	2 Nm
Ārējais diametrs	2,2 mm
Korpusa materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Optiskās šķiedras materiāls	PE
Aizsardzības klase	IP66
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme