

Stiklšķiedras optiskais kabelis SOOC-TB-P-M3-1-R10

Daļas numurs: 552821

Produkts tiks atcelts

FESTO

Piemēroti SOE4 optiskās šķiedras elementiem.

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2022. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Mērīšanas metode	Staru devējs
Minimālais objekta diametrs	0,05 mm
Optiskās šķiedras vads - speciālā īpašība	Precizitāte
Darba diapazons	30 mm
Apkārtējās vides temperatūra	-55 ... 70 °C
Izmērs, galva	M3
Optiskās šķiedras vada garums	1 m
Min. liekšanās rādiuss	10 mm
Max. pievilkšanas moments	1 Nm
Ārējais diametrs	1 mm
Korpusa materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Optiskās šķiedras materiāls	PE
Aizsardzības klase	IP66
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364 zone III