


Stiklšķiedras optiskais kabelis SOOC-TB-M4-2-R25-T1

Daļas numurs: 552826

FESTO

Piemēroti SOE4 optiskās šķiedras elementiem.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Materiālu piezīme	Satur LABS substances
Mērīšanas metode	Staru devējs
Minimālais objekta diametrs	0,35 mm
Optiskās šķiedras vads - speciālā īpašība	Augsta temperatūra
Darba diapazons	400 mm
Apkārtējās vides temperatūra	-55 ... 115 °C
Izmērs, galva	M4
Optiskās šķiedras vada garums	2 m
Min. liekšanās rādiuss	25 mm
Max. pievilkšanas moments	2 Nm
Ārējais diametrs	2,2 mm
Materiālu informācija, korpuss	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Materiālu informācija, stiklšķiedras optiskais vads	PE
Aizsardzības klase	IP66
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1