

Stiklšķiedras optiskais kabelis SOOC-TB-M-A5-2-R25


Daļas numurs: 552827

Produkts tiks atcelts

FESTO

Piemēroti SOE4 optiskās šķiedras elementiem.

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2022. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Mērīšanas metode	Staru devējs
Minimālais objekta diametrs	0,1 mm
Optiskās šķiedras vads - speciālā īpašība	Saime
Darba diapazons	250 mm
Apkārtējās vides temperatūra	-55 ... 70 °C
Izmērs, galva	Taisnstūris 10x10x5 mm
Optiskās šķiedras vada garums	2 m
Min. liekšanās rādiuss	25 mm
Ārējais diametrs	2,2 mm
Korpusa materiāls	Niķelēts misiņš
Optiskās šķiedras materiāls	PE
Aizsardzības klase	IP66
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364 zone III