


Stiklšķiedras optiskais kabelis SOOC-TB-P-C5-2-R10

Daļas numurs: 552828

FESTO

Piemēroti SOE4 optiskās šķiedras elementiem.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Mērīšanas metode	Priekš gaismas barjeras
Minimālais objekta diametrs	0,2 mm
Optiskās šķiedras vads - speciālā īpašība	Priekš gaismas barjeras
Darba diapazons	5 mm
Apkārtējās vides temperatūra	-55 ... 70 °C
Izmērs, galva	Taisnstūris 41x15x7 mm Dakšas iedobe 5x29 mm
Optiskās šķiedras vada garums	2 m
Min. liekšanās rādiuss	10 mm
Ārējais diametrs	1,25 mm
Korpusa materiāls	ABS
Optiskās šķiedras materiāls	PE
Aizsardzības klase	IP66
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364 zone III