

Stiklšķiedras optiskais kabelis SOOC-DS-M6-2-R25

Daļas numurs: 552836

FESTO

Piemēroti SOE4 optiskās šķiedras elementiem.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Mērīšanas metode	Difūzās atstarošanas devējs
Minimālais objekta diametrs	0,1 mm
Optiskās šķiedras vads - speciālā īpašība	Standarta
Darba diapazons	140 mm
Apkārtējās vides temperatūra	-55 ... 70 °C
Izmērs, galva	M6
Optiskās šķiedras vada garums	2 m
Min. liekšanās rādiuss	25 mm
Max. pievilšanas moments	3 Nm
Ārējais diametrs	2,2 mm
Korpusa materiāls	Vara sakausējums PVC Niķeļa pārklājums
Optiskās šķiedras materiāls	PE
Aizsardzības klase	IP66
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364 zone III