

Stiklšķiedras optiskais kabelis SOOC-DS-F-M4-2-R2

Daļas numurs: 552843

FESTO

Piemēroti SOE4 optiskās šķiedras elementiem.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Mērīšanas metode	Difūzās atstarošanas devējs
Minimālais objekta diametrs	0,1 mm
Optiskās šķiedras vads - speciālā īpašība	Elastīgs
Darba diapazons	130 mm
Apkārtējās vides temperatūra	-40 ... 70 °C
Izmērs, galva	M4
Optiskās šķiedras vada garums	2 m
Min. liekšanās rādiuss	2 mm
Max. pievilšanas moments	2 Nm
Ārējais diametrs	1,3 mm
Korpusa materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Optiskās šķiedras materiāls	PE
Aizsardzības klase	IP66
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364 zone III