



Spiediena boosteris DPA-100-10-CRVZS20

Daļas numurs: 552936

FESTO

spiediena bostera un gaisa resīvera kombinācija nerūsējošā tērauda versijā.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Virzuļa diametrs	100 mm
Apjoms	20 l
Montāžas pozīcija	Kondensāta novadīšana apakšpusē
Konstrukcijas struktūra	Divu virzuļu spiediena bosteris ar gaisa resīveri ar spiediena manometru ar sprostvārstu
Spiediena manometrs	ar spiediena manometru
Output pressure 2	0,4 ... 1 MPa
Izejas spiediens 2	4 ... 10 bar
Output pressure 2	58 ... 145 psi
Operating pressure MPa	0,2 ... 0,8 MPa
Darbošanās spiediens	2 ... 8 bar
Operating pressure	29 ... 116 psi
Spiediena regulēšanas diapazons Mpa	0,4 ... 1 MPa
Spiediena kontroles diapazons	4 ... 10 bar
Spiediena regulēšanas diapazons psi	58 ... 145 psi
Ieplūdes spiediens 1	2 ... 8 bar
Piegādes spiediens 1 Mpa	0,2 ... 0,8 MPa
Piegādes spiediens 1 psi	29 ... 116 psi
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	saskaņā ar ES drukāšanas ierīču vadlīnijām
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja izmantošana nav iespējama
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	5 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	5 ... 60 °C
Maks. pievilkšanas moments, kondensāta novadīšana	27 Nm
Produkta svars	30.000 g
Montāžas tips	ar ierīvi
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	QS-16
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	KD4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	Klusinātājs
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Gaisa rezervuāra materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais