


Vakuuma filtrs VAF-DB-3/8

Daļas numurs: 553140

FESTO

netīro daļiņu filtrācijai.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	vertikāle
Filtrācijas pakāpe	80 μm
Darbošanās spiediens	-0,95 ... 0 bar
Piezīme attiecībā uz darba spiedienu	Lietošanai tikai atvērtās vakuuma sistēmās
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:::]
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Max. pievilksanas moments	15,3 Nm
Produkta svars	156 g
Montāžas tips	Linijas instalācija ar sienas/virsmas fiksāciju
Pneimatiskais savienojums	G3/8
Vakuuma savienojums	G3/8
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Blīvējumu materiāls	NBR
Filtra materiāls	PE
Korpusa materiāls	PP pastiprināts
Kolbas materiāls	PA
Ežektora impulsu piemērotība	≤ 7 bar