


# Plēšu komplekts DADB-V6-63-S301-350

Daļas numurs: 553341

FESTO

Paredzēts standarta cilindriem saskaņā ar ISO 15552.



## Datu lapa

| Pazīme                                | Lielums   |
|---------------------------------------|---|
| Ārējais diametrs                      | 57 mm   |
| Izmērs                                | 63  |
| Gājiena diapazons                     | 301 ... 350 mm                                      |
| Virzuļa kāta pagarinājums             | 97 mm   |
| Konstrukcija                          | apaļš   |
| Montāžas pozīcija                     | Jebkurš   |
| Konstrukcijas struktūra               | Plēšu komplekts<br>ar izvadītu izplūdes gaisu       |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 3 - Augsta korozijas ietekme                        |
| PWIS conformity                       | VDMA24364-B2-L                                      |
| Vides izturība                        | Putekļi<br>Šķembas<br>Eļļas<br>Smērviela<br>Benzīni |
| Aizsardzības klase                    | IP54  |
| Apkārtējās vides temperatūra          | -10 ... 80 °C                                       |
| Produkta svars                        | 164 g   |
| Montāžas tips                         | uzvelkams<br>Ar vītņotu tapu                        |
| Pneimatiskais savienojums             | G1/4  |
| Materiālu piezīme                     | Atbilst RoHS  |
| Adaptēra komponentu materiāls         | PA-pastiprināts                                     |
| Blīvējumu materiāls                   | NBR   |
| Membrānas materiāls                   | NBR   |
| Vītņotās tapas materiāls              | Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais            |