

Plēšu komplekts DADB-V6-80-S251-300

Daļas numurs: 553359

FESTO

Paredzēts standarta cilindriem saskaņā ar ISO 15552.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Ārējais diametrs	93 mm
Izmērs	80
Gājiena diapazons	251 ... 300 mm
Virzuļa kāta pagarinājums	74 mm
Konstrukcija	apaļš
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Konstrukcijas struktūra	Plēšu komplekts ar izvadītu izplūdes gaisu
Korozijas noturības klasifikācija CRC	3 - Augsta korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Vides izturība	Putekļi Šķembas Eļļas Smērviela Benzīni
Aizsardzības klase	IP54
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 80 °C
Produkta svars	231 g
Montāžas tips	uzvelkams Ar vītņotu tapu
Pneimatiskais savienojums	G1/4
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Adaptēra komponentu materiāls	PA-pastiprināts
Blīvējumu materiāls	NBR
Membrānas materiāls	NBR
Vītņotās tapas materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais