


Tuvuma devējs SIEF-M12B-PS-S-L

Daļas numurs: 553541

FESTO

Ar spraudni, vienlīmeņa stiprinājuma



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|--|
| Konstrukcija | apaļš |
| Atbilst standartam | EN 60947-5-2 |
| Autorizācija | RCM Mark c UL us - Listed (OL) |
| CE simbols (skat atbilstības sertifikātu) | Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Nominālais komutācijas attālums | 3 mm |
| Apkārtējās vides temperatūra | -30 ... 85 °C |
| Atkārtēšanas precizitāte | 0,16 mm |
| Komutācijas izeja | PNP |
| Komutācijas elementa funkcija | Normāli atvērts kontakts |
| Max. pārslēgšanās frekvence, DC | 3.000 Hz |
| Max. izejas strāva | 200 mA |
| Īssavienojuma stiprums | Pulsējošs |
| Darbības sprieguma diapazons DC | 10 ... 30 V |
| Polaritātes aizsargāts | priekš visiem elektriskajiem savienojumiem |
| Elektriskais savienojums | 3-kontaktu M12x1 Spraudnis |
| Savienotāja korpusa materiāls | Misiņš hroma pārklājums |
| Izmērs | M12 |
| Instalācijas tips | vienlīmeņa |
| Produkta svars | 24 g |
| Korpusa materiāls | Misiņš hroma pārklājums |
| Darbības statusa displejs | Dzeltena gaismas diode |
| Aizsardzības klase | IP68 |
| Magnētiskā lauka traucējumu imunitāte | DC un AC magnētiskais lauks |
| Uzliesmojuma stiprums | 0,8 kV |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 2 - Mainīga korozijas ietekme |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Piesārņojuma pakāpe | 3 |