


# Plastmasas caurule PUN

Daļas numurs: 553573

FESTO

Lūdzu ievērojiet minimālo pasūtījuma daudzumu.



Parauga attēlojums

## Datu lapa

Kopējā datu lapa - Individuālie vārsti ir atkarīgi no jūsu konfigurācijas.

Pazīme	Lielums
Ārējais diametrs	3 ... 16 mm
Iekšējais diametrs	2 ... 11 mm
No temperatūras atkarīgs darbības spiediens	-0,95 ... 30 bar
Autorizācija	TÜV
Sertifikācijas departaments	B 013277 0506 00
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:::-]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Pārtikas drošs	Skatiet Papildus materiālu informāciju
Apkārtējās vides temperatūra	-35 ... 60 °C
Krāsa	zils brūns dzeltens zaļš neitrāla Sarkans Melns sudraba Caurspīdīgi zils Caurspīdīgi dzeltens Caurspīdīgi zaļš Caurspīdīgi sarkans Caurspīdīgi melns balts
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Caurules materiāls	TPE-U(PU)