


Analogais modulis CPX-4AE-TC

Daļas numurs: 553594

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmēri B x L x H	(ieskaitot savienotājbloku un savienošanas tehnoloģiju) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Produkta svars	46 g
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 70 °C
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme (kad uzstādīts)
Max. līnijas garums	50 m Aizsargāts
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Korpusa materiāls	PA-pastiprināts PC
LED displejs	1 group diagnostics 4 channel diagnostics
Diagnoze	Wire break per channel Limit violation per channel parametrizācijas kļūda
Parametru konfigurēšana	Limit monitoring/channel Cold-junction compensation Unit of measurement Measured value smoothing Sensor type per channel Monitoring wire break/channel
Iekšējais cikla laiks	250 ms
Darbības sprieguma diapazons DC	18 ... 30 V
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
Īpatnējais strāvas patēriņš pie darba sprieguma	30 mA
Ieeju skaits	4
Max. līnijas pretestība	10 omi/vadītājs
Datu formāts	15 biti + prefikss Binārais displejs grāda desmitdaļās
Atkārtēšanas precizitāte	0.05% pie 25° C
Pamata kļūdas robeža pie 25°C	±0,4 %
Darba kļūdas robeža atkarībā no apkārtējās temperatūras diapazona	±0,6 %
Devēju tipi	Tips B Tips E Tips J Tips K Tips N Tips R Tips S Tips T
Elektriskās izolācijas kanāls - kanāls	Nē
Elektriskās izolācijas kanāls - iekšējā kopne	Jā
Aizsardzība (īssavienojuma)	Iekšējā elektroniskā drošinātāja aizsardzība uz kanālu