


# Kopnes interfeiss CECX-F-CO

Daļas numurs: 553854

FESTO

Priekš CECX.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
Autorizācija	c UL us - Listed (OL)
Materiālu piezīme	Satur LABS substances Atbilst RoHS
Apkārtējās vides temperatūra	5 ... 55 °C
Uzglabāšanas temperatūra	-40 ... 70 °C
Relatīvais gaisa mitrums	10 - 95 %
Drošības klase	III
Produkta svars	27 g
Tests uz vibrāciju intensivitāti	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
Tests uz triecienu intensivitāti	EN 60068-2-27 EA 15g, 11ms (pussinus)
Statusa displeji	LED dzeltens = pārraide LED zaļš = uztveršana
Fieldbus saskarne	CAN-Bus
Fieldbus saskarne, savienojuma tehnoloģija	Spraudnis Sub-D 9-kontaktu
Fieldbus saskarne, pārraides pakāpe	125, 250, 500, 800, 1000kbit/s Regulējams ar programmatūru
Fieldbus saskarne, elektriskā izolācija	Nē
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju