


Spraudnis NECC-L1G4-C1

Daļas numurs: 553858

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Darbības sprieguma diapazons AC	300 V
Pieļaujamā strāvas slodze	10 A
Termināļa šķērsriezums	0,2 ... 2,5 mm ²
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 100 °C
Piesārņojuma pakāpe	3
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
Korpusa materiāls	PBT