


Savienotāja kabelis NEBC-S1G15-K-2.5-N-B-S1G9

Daļas numurs: 553949

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Elektriskais savienojums	Spraudņa ligzda Sub-D 9-kontaktu 15-kontaktu
Kabeļa spraudnis	SUB-D 15-kontaktu spraudnis SUB-D 9-kontaktu spraudnis
Kabeļa garums	2,5 m
Vada piederums	Standarta
Min. kabeļa saliekšanās rādiuss	78 mm
Vada diametrs	5,2 mm
Kabeļa tips	LIYCY
Kabeļa struktūra	3x0,34 Aizsargāts
Krāsas kods, dzīslas izolācija	brūns Zaļš balts
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	-30 ... 80 °C
Apkārtējās vides temperatūra ar elastīgo kabeļa instalāciju	-5 ... 70 °C
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
Material cable sheath	PVC
Kabeļa apvalka krāsa	Pelēks
Material housing	Plastisks, metalizēts Metāls
Material electrical contact	Apzeltīts