


# Kopnes interfeiss CECX-F-PB-V1

Daļas numurs: 553981

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
Autorizācija	c UL us - Listed (OL)
Materiālu piezīme	Satur LABS substances Atbilst RoHS
Enerģijas patēriņš 24 V	2 W
Apkārtējās vides temperatūra	5 ... 55 °C
Uzglabāšanas temperatūra	-40 ... 70 °C
Relatīvais gaisa mitrums	10 - 95 %
Aizsardzības klase	IP20
Drošības klase	III
Produkta svars	138 g
Tests uz vibrāciju intensivitāti	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
Tests uz triecienu intensivitāti	EN 60068-2-27 EA 15g, 11ms (pussinus)
Statusa displeji	LED dzeltens = RDY LED dzeltens = STA LED zaļš = RUN LED sarkans = ERR
Fieldbus saskarne	PROFIBUS-Master DP-V1
Fieldbus saskarne, savienojuma tehnoloģija	Līgзда Sub-D 9-kontaktu
Fieldbus saskarne, pārraides pakāpe	9,6 kBit/s līdz 12 Mbit/s Regulējams ar programmatūru
Fieldbus saskarne, elektriskā izolācija	Jā