

Paralēlais satvērējs HGPLE-25-40-2,8-DC-VCSC-G85



Daļas numurs: 555563

Produkts tiks atcelts

ar kontrolējamu satveršanas spēku un brīvu ātruma un satvērēja pozīciju izvēli.

Tiks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2020. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	25
Gājiens uz katru satvērēja žokli	40 mm
Max. aizvietošanas precizitāte	≤ 0,2 mm
Max. leņķa satvērēja žokļu brīvgājiens ax,ay	≤ 0,2 deg
Max. satvērēja žokļu brīvgājiens Sz	≤ 0,05 mm
Kontrolējamais gājiena diapazons uz katru satvērēja žokli	0 ... 40 mm
Simetriska rotācija	≤ 0,2 mm
Atkārtošanas precizitāte, satvērējs	≤ 0,05 mm
Satvērēja pirkstu skaits	2
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Satvērēja funkcija	Paralēls
Konstrukcijas struktūra	Gliemežpārvads T-formas Zobstienis un zobrats Ar iebūvētu pārvietošanas enkoderi
Vadotne	Slīdbukses vadotne
Pozīcijas detektēšana	Ar iebūvētu leņķiskā pārvietošanas kodētāju
Konfigurācijas atbalsts	FCT (Festo Configuration Tool)
Motora tips	DC servo motors
Atsauces	Fiksēts pozitīvs aptures bloks Fiksēts negatīvs aptures bloks
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
Skaņas spiediena līmenis	≤ 60 dB(A)
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	10 ... 40 °C
Masas inerces moments	28,32 kgcm ²
Max. spēks uz satvērēja žokli Fz statiskais	1.500 N
Max. griezes moments uz satvērēju Mx statiskais	100 Nm
Max. griezes moments uz satvērēju My statiskais	60 Nm
Max. griezes moments uz satvērēju Mz statiskais	70 Nm
Vadotņu komponentu eļļošanas intervāls	2 Mio SP
Maks. svars uz katru ārēju satvērēja pirkstu	500 g
Produkta svars	1.680 g
Elektriskais savienojums	Spraudnis M12x1 12-kontaktu
Montāžas tips	Izvēles Iekšējā vītne un centrējošā uzdeva Ar caurejošu urbumu un centrējošo uzdevu

Pazīme	Lielums
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE Atbilst RoHS
Korpusa materiāls	Alumīnijs Anodizēts
Satvērēja žokļa materiāls	Tērauds norūdīts