

Sprostcilindrs DFST-80-40-DL-Y4-A



Daļas numurs: 555577

Produkts tiks atcelts

FESTO

Bez atsperes, ar sviras noslēdzošo mehānismu, regulējams priekšējais amortizators.

Tiks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2020. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Gājiens	40 mm
Virzuļa diametrs	80 mm
Amortizēšana	P: Elastīgie amortizēšanas gredzeni/plāksnes abos galos
Montāžas pozīcija	vertikāle
Darbības režīms	divpusējās darbības
Konstrukcijas struktūra	Virzuļa kāts ar kloķa sviru
Pozīcijas detektēšana	Tuvuma devējiem
Sviras pozīcijas zondēšana	Induktīvajiem devējiem
Varianti	Viena gala virzuļa kāts
Aizsardzība pret momentu/ vadotne	Vadotnes kāts
Darbošanās spiediens	2 ... 10 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7::-]
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
Apkārtējās vides temperatūra	5 ... 60 °C
Sadursmes spēks	6.000 N
Produkta svars	6.850 g
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Pneimatiskais savienojums	G1/8
Materiālu piezīme	Satur LABS substances Atbilst RoHS
Vāka materiāls	Alumīnija spiedienlējums
Blīvējumu materiāls	NBR
Korpusa materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums
Virzuļa kāta materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais