



Ar kātu darbināms vārsts VMEM-SC-M52-M-G18

Daļas numurs: 555627

Produkts tiks atcelts

FESTO

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2019. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	5/2 viena elektromagnēta
Iedarbināšanas tips	mehānisks
Platums	20 mm
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	500 l/min
Darbošanās spiediens	2,5 ... 10 bar
Konstrukcijas struktūra	Virzuļa slīdceļš
Atstāšanās tips	mehāniskā atspere
Nominālais izmērs	4 mm
Lietošanas instrukcija	Nelietot kā mehānisko atduri
Vadības gaiss	Vadāms
Vadības gaisa piegāde	iekšējais
Max. komutācijas frekvence	3 Hz
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:::]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Iedarbināšanas spēks	15,5 N
Maks. aktuatora spēks	80 N
Produkta svars	170 g
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G1/8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	G1/8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	G1/8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 4	G1/8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 5	G1/8
Materialu piezīme	Atbilst RoHS
Material cover	PA
Material seals	NBR
Material housing	Kaļamā alumīnija sakausējums Anodizēts