

Enkoderu vads NEBM-T1G12-T1G12-2.5

Daļas numurs: 556795

FESTO

[Motora savienojumam ar kontrolleri.](#)



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vada piederums	Piemērots ķēžu vadīklām
Piesārņojuma pakāpe	3
Aizsardzības klase	saliktā stāvoklī IP65
Apkārtējās vides temperatūra ar elastīgo kabeļa instalāciju	-40 ... 90 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-50 ... 90 °C
Min. kabeļa saliekšanās rādiuss	82 mm
Kabeļa struktūra	Aizsargāts 5 x (2 x 0,34 mm ²) + 2 x 0,5mm ²
Vada diametrs	11 mm
Kabeļa garums	2,5 m
Materiālu piezīme	Satur LABS substances Atbilst RoHS
Kabeļu apvalku materiālu informācija	TPE-U(PUR)