


# Spraudņa skrūve QSC-F-G3/8-I

Daļas numurs: 556859

FESTO

Metāla izpildījums, temperatūras diapazons līdz pat 150°C



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	Standarta
Blīvējuma tips uz ieskrūvējamā statņa	Blīvgredzens
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	-0,95 ... 16 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama
Korozijas noturības klasifikācija CRC	3
Pārtikas drošība	saskaņā ar ražotāja deklarāciju
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 150 °C
Autorizācija	Germanischer Lloyd
Max. pievilkšanas moments	25 Nm
Produkta svars	15 g
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Materiālu informācija, korpuss	Misiņš hroma un niķela pārklājums
Vītnes blīvējuma materiālu informācija	FPM
Cauruļu blīvējumu materiālu informācija	FPM