


# Kolektora sliede. MHJ10-P16

Daļas numurs: 557608

FESTO



## Datu lapa

| Pazīme                                    | Lielums  |
|---|--|
| Tīklojuma izmērs                          | 11 mm  |
| Polaritātes aizsargāts                    | priekš darba sprieguma                           |
| Max. vārstu pozīciju skaits               | 16<br>Ir iespējamas klienta specifiskās versijas |
| Autorizācija                              | RCM Mark   |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC     | 2 - Mainīga korozijas ietekme                    |
| PWIS conformity                           | VDMA24364-B2-L                                   |
| Produkta svars                            | 635 g  |
| Montāžas tips                             | ar montāžas leņķi                                |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1 | G1/2   |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2 | M7   |
| Materiālu piezīme                         | Atbilst RoHS                                     |
| Kolektora materiāls                       | Anodizēts kaļamā alumīnija sakausējums           |