

Žurnāls

EAMB-16-7-8X15-8X10

Daļas numurs: 558034

FESTO

[piedziņu pielāgošanai ar dobtajām vārpstām.](#)



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Turētāja diametrs 1	8 mm
Turētāja diametrs 2	8 mm
Izmērs	50
Nominālais garums	15 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Max. ātrums	10.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 60 °C
Inerces masas moments	0,45 kgmm ²
Pārnēsamais moments	4,5 Nm
Produkta svars	20,2 g
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS