

Žurnāls

EAMB-34-6-25X26-23X27

Daļas numurs: 558037

FESTO

[piedziņu pielāgošanai ar dobtajām vārpstām.](#)



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Turētāja diametrs 1	25 mm
Turētāja diametrs 2	23 mm
Izmērs	120
Nominālais garums	26 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Max. ātrums	5.500 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 60 °C
Inerces masas moments	18,2 kgmm ²
Pārnēsamais moments	100 Nm
Produkta svars	201 g
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS