


Žurnāls

EAMB-44-7-35X30-32X32

Daļas numurs: 558038

FESTO

[piedziņu pielāgošanai ar dobtajām vārpstām.](#)



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Turētāja diametrs 1	35 mm
Turētāja diametrs 2	32 mm
Izmērs	185
Nominālais garums	30 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Max. ātrums	4.500 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 60 °C
Inerces masas moments	75,3 kgmm ²
Pārneseamais moments	200 Nm
Produkta svars	463 g
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS