

Plastmasas caurule PLN-6X1-SI

Daļas numurs: 558212

FESTO

augsta izturība pret ķīmikālijām un hidrolīzi.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|--|
| Ārējais diametrs | 6 mm |
| Liekuma rādius ir būtisks plūsmas pakāpei | 32 mm |
| Iekšējais diametrs | 4 mm |
| Min. liekšanās rādiuss | 11 mm |
| Temperature-dependent operating pressure | -0,095 ... 1,4 MPa |
| No temperatūras atkarīgs darbības spiediens | -0,95 ... 14 bar |
| Temperature-dependent operating pressure | -13,775 ... 203 psi |
| Piezīme attiecībā uz darba spiedienu | Water: max. 0.6 MPa at 0 - 50 °C |
| Autorizācija | TÜV |
| Sertifikācijas departaments | B 013277 0506 00 |
| Darbošanās paņēmieni | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-] Water (liquid, free of ice) |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Tīrības klase | This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly. |
| Pārtikas drošs | Skatiet Papildus materiālu informāciju |
| Apkārtējās vides temperatūra | -30 ... 80 °C |
| Produkta svars pamatojoties uz garumu | 0,0147 kg/m |
| Pneimatiskais savienojums | Iespiežamam savienojumam ar ārējo diametru 6 mm nipe veida savienojumam ar iekšējo diametru 4 mm un uzgriezni nipe veida savienojumam ar iekšējo diametru 4 mm |
| Krāsa | sudraba |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Caurules materiāls | PE |