


Pasīvo vadotņu ass EGC-70- -FA

Daļas numurs: 558864

FESTO

Ar rotējošo lodīšu gultņa vadīklu, bez piedziņas.



Parauga attēlojums

Datu lapa

Kopējā datu lapa - Individuālie vārsti ir atkarīgi no jūsu konfigurācijas.

Pazīme	Lielums
Darba gājiens	50 ... 5.000 mm
Izmērs	70
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Vadotne	Rotējošo lodīšu gultņu vadotne
Konstrukcijas struktūra	Vadotne
Maks. paātrinājums	50 m/s ²
Max. ātrums	5 m/s
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Laukuma inerces moments otrajā pakāpē Ix	395E+03 mm ⁴
Laukuma inerces moments otrajā pakāpē Iy	577E+03 mm ⁴
Max. spēks Fy	1.850 N
Max. spēks Fz	1.850 N
Max. brīvģajiena pārvietoējuma pretestība	15 N
Maks. moments Mx	16 Nm
Masas inerces momenta vērpje It	240E+03 mm ⁴
Profila materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums Anodizēts
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Noslēgprofila materiāls	ABS
Vāka materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums Anodizēts
Vadotnes kamanas materiāls	Tērauds
Vadotnes slīdes materiāls	Tērauds
Slīdņa materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums Anodizēts