


Sakabe EAMC-20-30-5-6

Daļas numurs: 558902

FESTO

Piemērots EGSA strēles asīm.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Turētāja diametrs 1	5 mm
Turētāja diametrs 2	6 mm
Izmērs	20
Nominālais garums	30 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Max. ātrums	9.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 60 °C
Inerces masas moments	1,06 kgmm ²
Pārnēsamais moments	2,2 Nm
Produkta svars	20 g
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS