


Aksiālais komplekts EAMM-A-A22-55A

Daļas numurs: 559799

FESTO



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|------------------------------|------------------------|
| Izmērs | 22 |
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Max. ātrums | 10.000 1/min |
| Uzglabāšanas temperatūra | -25 ... 60 °C |
| Relatīvais gaisa mitrums | 0 - 95 % |
| Aizsardzības klase | IP40 |
| Apkārtējās vides temperatūra | 0 ... 50 °C |
| Inerces masas moments | 6,06 kgmm ² |
| Pārnēsamais moments | 5,1 Nm |
| Produkta svars | 430 g |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |