


# Stavērēja žokļa pirksts BUB-HGPT-40-B

Daļas numurs: 560248

FESTO

piemērots T-rievas satvērējam HGPT-...-B.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	40
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	5 ... 60 °C
Produkta svars uz satvērēja žokļi	280 g
Montāžas tips	Ar caurejošu urbumu un centrējošo uznavu
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Neapstrādāto detaļu materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums