

Aksiālais komplekts EAMM-A-D60-60G

Daļas numurs: 560283


★ Pamatproduktu klāsts

Produkts tiks atcelts

Piemērots elektriskajām piedziņām.

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2023. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Pārnēsamais moments	17 Nm
Produkta svars	830 g
Interfeisa kods, aktuators	D60A D60B D60C
Interfeisa kods, Motora In	60G
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS