


Savienojošais vads VMPAL-KM-V-SD25-IP67-10

Daļas numurs: 560418

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Produkta svars	2.290 g
Elektriskais savienojums	Kabelis ar spraudni
Kabeļa garums	10 m
Vada piederums	Standarta
Min. kabeļa saliekšanās rādiuss	122 mm
Vada diametrs	10,2 mm
Kabeļa struktūra	25x0,34
Aizsardzības klase	IP67 pēc IEC 60529
Apkārtējās vides temperatūra ar elastīgo kabeļa instalāciju	-5 ... 80 °C
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	saskaņā ar ES RoHS direktīvu
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
Kabeļa izolācijas materiāls	PVC