

Kolektora apakšējā pamatne VABV-S2-2S-N12-T2

Daļas numurs: 560843

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Tīklojuma izmērs	59 mm
Vārstu termināļa tips	44
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Darbošanās spiediens	-0,9 ... 10 bar
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar ES zemsprieguma direktīvu
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Produkta svars	610 g
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	1/2 NPT
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 4	1/2 NPT
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Plāksnes materiāls	Alumīnija spiedienlējums