

Padeves modulis VMPAL-SP-QS10

Daļas numurs: 560951

FESTO



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|---|
| Platums | 23,2 mm |
| Garums | 107,3 mm |
| Iebūvētā funkcija | ar elektrisko savienojumu moduli |
| Vārstu termināļa struktūra | Vārsta izmērus var kombinēt |
| Operating pressure MPa | -0,09 ... 1 MPa |
| Darbošanās spiediens | -0,9 ... 10 bar |
| Pilot pressure MPa | 0,3 ... 0,8 MPa |
| Vadības spiediens | 3 ... 8 bar |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 3 - Augsta korozijas ietekme |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Apkārtējās vides temperatūra | -5 ... 50 °C |
| Produkta svars | 50 g |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1 | Priekš caurules ar 10 mm ārējo diametru |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Piegādes moduļa materiāls | Kaļamā alumīnija sakausējums PA-pastiprināts |