


# Plāksne VMPAL-EG-QS10

Daļas numurs: 560957

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Platums	20,5 mm
Garums	107,3 mm
Iebūvētā funkcija	Izvadīts izplūdes gaiss
Vārstu termināļa struktūra	Vārsta izmērus var kombinēt
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Darbošanās spiediens	-0,9 ... 10 bar
Spiediena kontroles diapazons	0,5 ... 5 bar
Ieplūdes spiediens 1	0,5 ... 10 bar
Korozijas noturības klasifikācija CRC	3 - Augsta korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkta svars	30 g
Pneimatiskās pieslēgvietas 3/5 sakombinētas	priekš cauruļvada, 10 mm ārējais diametrs
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Plāksnes materiāls	PA