


Selektora slēdzis N-3-M5

Daļas numurs: 561603

FESTO

Šis tips ir derīgs vakuūmam.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	3/2 noslēgts, viena elektromagnēta
Iedarbināšanas tips	manuāls
Platums	22,5 mm
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	80 l/min
Darbošanās spiediens	-0,95 ... 8 bar
Konstrukcijas struktūra	Virzuļa sēdvieta
Atstatīšanas tips	mehāniskā atspere
Nominālais izmērs	2 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Vadības gaiss	tiešais
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Iedarbināšanas spēks	40 N
Produkta svars	421 g
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	M5
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	M5
Blīvējumu materiāls	NBR
Korpusa materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums Anodizēts