

Plastmasas caurule PUN-V0-10X2-GE-C

Daļas numurs: 561720

FESTO

Liesmu aizkavējošs



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|---|
| Ārējais diametrs | 10 mm |
| Liekuma rādius ir būtisks plūsmas pakāpei | 42 mm |
| Iekšējais diametrs | 6 mm |
| Min. liekšanās rādiuss | 12 mm |
| Tubing characteristics | Suitable for energy chains |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,095 ... 0,9 MPa |
| Darba spiediens visā temperatūras diapazonā | -0,95 ... 9 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13,775 ... 130,5 psi |
| Temperature-dependent operating pressure | -0,095 ... 1,6 MPa |
| No temperatūras atkarīgs darbības spiediens | -0,95 ... 16 bar |
| Temperature-dependent operating pressure | -13,775 ... 232 psi |
| Piezīme attiecībā uz darba spiedienu | Water: max. 0.6 MPa at max. 50°C For applications with welding spatter: max. 1 MPa at 20°C, max. 0.9 MPa at 40°C, max. 0.7 MPa at 60°C |
| Autorizācija | TÜV |
| Sertifikācijas departaments | B 013277 0506 00 |
| Darbošanās paņēmieni | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-] Water (liquid, free of ice) |
| Materiāla ugunsizturības tests | UL94 V-0 (3mm) UL94 V-2 (0,75mm) |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Apkārtējās vides temperatūra | -35 ... 60 °C |
| Piezīme par apkārtējās vides temperatūru | For unpressurised use up to 90 °C |
| Produkta svars pamatojoties uz garumu | 0,064 kg/m |
| Pneimatiskais savienojums | Iespiežamam savienojumam ar ārējo diametru 10 mm Nipeļveida savienojumam ar iekšējo diametru 6 mm |
| Krāsa | dzeltens |
| Piezīme par krāsu | Novirze no standarta krāsas dēļ liesmu izturības |
| Balsta cietība | D 54 +/-3 |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Caurules materiāls | TPE-U(PU) |