



# Tuvuma devējs SME-8-FM-DS-24V-K-1,0-OE

Daļas numurs: 562515

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Konstrukcija	priekš T slotā
Autorizācija	RCM Mark
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE Atbilst RoHS
Mērīšanas princips	Magnētiskā mēlīte
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Komutācijas izeja	ar kontaktu, bipolārais
Komutācijas elementa funkcija	Normāli atvērts kontakts
Max. izejas strāva	100 mA
Max. kontakta jauda AC	3 VA
Max. kontakta jauda DC	3 W
Īssavienojuma stiprums	Nē
Pārslodžu izturēšanas spēja	nav pieejams
Darbības sprieguma diapazons AC	10 ... 30 V
Darbības sprieguma diapazons DC	10 ... 30 V
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tips	Kabelis
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tehnoloģija	Atvērts gals
Elektriskais savienojums 1, kontaktu/dzīslu skaits	3
Savienotāja izejas virziens	aksiāls
Vada testa apstākļi	Pārbaudes apstākļi pēc pieprasījuma
Kabeļa garums	1 m
Vada piederums	Standarta
Kabeļa izolācijas materiāls	PVC
Montāžas tips	Pievilkts Ieliekams rievā no augšas
Produkta svars	13,6 g
Korpusa materiāls	PA
Darbības statusa displejs	Dzeltena gaismas diode
Apkārtējās vides temperatūra ar elastīgo kabeļa instalāciju	-5 ... 60 °C
Aizsardzības klase	IP67