


Aksiālais komplekts EAMM-A-P5-28B-40A

Daļas numurs: 562641

FESTO

Piemērots elektriskajām piedziņām.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Pārnesejamais moments	1,1 Nm
Produkta svars	50 g
Interfeisa kods, aktuators	P5-28B
Interfeisa kods, Motora In	40A
Interfeisa kods, sajūga korpuss	28B
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS