

Sakabe

EAMC-16-20-3-5

Daļas numurs: 562672

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Turētāja diametrs 1	3 mm
Turētāja diametrs 2	5 mm
Izmērs	16
Nominālais garums	20 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Max. ātrums	10.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 60 °C
Inerces masas moments	0,28 kgmm ²
Pārnēsamais moments	0,2 Nm
Produkta svars	8 g
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS