

Sakabe

EAMC-30-32-6.35-10

Daļas numurs: 562679

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Turētāja diametrs 1	6,35 mm
Turētāja diametrs 2	10 mm
Izmērs	30
Nominālais garums	32 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Max. ātrums	8.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 60 °C
Inerces masas moments	5,87 kgmm ²
Pārnēsamais moments	6,5 Nm
Produkta svars	48 g
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS