


Elektromagnēta magnētiskā spole

VACC-S13-18-A1-1U

Daļas numurs: 562890

FESTO

for armature system F19, connection pattern type A, to EN 175 301, 24 V DC and AC.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---------------------------------------|---|
| Iedarbināšanas tips | elektrisks |
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Komutācijas pozīcijas indikators | Nē |
| Noslodzes cikls | 100 % |
| Izolācijas klase | H |
| Tinuma raksturlielumu dati | 24 V DC: 2,1 W 24 V AC: 50/60 Hz, jauda 2,1 VA |
| Pieļaujamās sprieguma svārstības | -15 % / +10 % |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 4 - ļoti augsta korozijas ietekme |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Aizsardzības klase | IP65 |
| Apkārtējās vides temperatūra | -20 ... 60 °C |
| Produkta svars | 210 g |
| Elektriskais savienojums | Spraudņa izkārtojuma tips A saskaņā ar EN 175301-803 Spraudnis saskaņā ar EN 175301-803 |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Elektromagnēta tinuma materiāls | PA UP |